



EU-MDR
2017/745



LASER DIODOWY

MEDICAL

flumee
YOUR TECHNOLOGY PARTNER

LASER DIODOWY MEDICAL DO EPILACJI

1600 W

Wysoka moc
1600 W


20 Hz

Duża
częstotliwość
20 Hz

Impuls


Bardzo krótki
czas trwania
impulsu






Głowica COHERENT

Żywotność do 100 milionów impulsów




Soczewki

Równomierna plamka świetlna, większe bezpieczeństwo i skuteczność.



Chłodzenie 360°

Temperatura do -30,0°C w ciągu 2 minut.



Kryształ Szafirowy

Najlepsza przewodność światła i ciepła, zapewniająca skuteczność i komfort zabiegu



Inteligentny System Monitorowania Temperatury


Stały pomiar temperatury zwiększa bezpieczeństwo i komfort zabiegu.

SOCZEWKI NIEMIECKIE LIMO

Niemieckie soczewki LIMO zapewniają 100-procentowy wzrost równomierności plamki.


20-procentowy wzrost energii


50-procentowy wzrost wydajności




CHŁODZENIE 360°

Moc chłodzenia **108 W**, temperatura powierzchni może osiągnąć **-30 °C**





12 × 12 mm



20 × 20 mm

WYPOSAŻONY W GŁOWICE 1000 W I 1600 W

Spełnia potrzeby klientów w zakresie zabiegów na różnych częściach ciała.

GŁOWICA Z EKRANEM DOTYKOWYM


Ekran dotykowy **OLED** o **wysokiej rozdzielczości** i przekątnej 1,54 cala – parametry zabiegu można regulować bezpośrednio na ekranie głowicy.



Regulacja mocy




Regulacja częstotliwości



Regulacja długości impulsu



Monitorowanie temperatury




SYSTEM LASER DIODOWY MEDICAL




SYSTEM ANDROID

Wybierz rodzaj włosów i typ skóry w zależności od obszaru zabiegowego, aby uzyskać lepsze rezultaty.



SYNCHRONIZACJA Z CHMURĄ

Można zapisać dane 500 klientów, a dla każdego z nich można zapisać 50 parametrów zabiegowych.



LASER DIODOWY MEDICAL

Moc urządzenia	3000 W
Długość fali	808 nm
Wymiary	520 mm × 460 mm × 1390 mm
Waga	69 kg
System chłodzenia	Chłodzenie TEC
Napięcie	220 V AC 50 Hz, 110 V 60 Hz

GŁOWICE

	Mała głowica	Duża głowica
Moc głowicy	1000 W	1600 W
Energia	3,2–126,7 J (odchylenie $\leq \pm 20\%$)	4,7–234,1 J (odchylenie $\leq \pm 20\%$)
Gęstość energii	2,2–88 J/cm ²	1,2–58,5 J/cm ²
Zakres szerokości impulsu	10–200 ms	10–200 ms
Rozmiar plamki	12 × 12 mm	20 × 20 mm
Powierzchnia	1,44 cm ²	4 cm ²